

Datenblatt



Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schruppen 50 Stück HBT020

Bestelldaten

Bestellnummer	GG3909 150604
GTIN	4067263092964
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	250783 HBT020
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p\max}$	3,75 mm
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
Schnitttiefe $a_{p\min}$	0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Stückzahl	50
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3909 150604
