



### Inserto DCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 11T304



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2669 11T304
GTIN	4067263096580
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Contenuto	260507 HBT130
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$ max.	2,75 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 200 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Avanzamento $f$	0,05 - 0,35 mm/gir,
Numero pezzi	50

## Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_p$ min.	0,25 mm
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2669 11T304