



Plaquette CCMT pour finition 30 pièces, HBT020, Taille: 060202



Données de commande

N° commande	GG3932 060202
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,2 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2 mm
Sommaire	260082 HBT020
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,15 mm
Prof. coupe a_p	0,4 - 2 mm
Nombre de changements/dents	2
Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	CCMT 060202
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	P

Fiche technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 330 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	30
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3932 060202