

Garant**TNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7130-2, Maat: 160408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2959 160408
GTIN	4067263094753
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
Aantal	30
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Inhoud	251544 HB7130-2
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 mm/min

Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	4 mm
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7130-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2959 160408