

Garant**VCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7020-2, Veľkosť: 110304**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2874 110304
GTIN	4067263095989
Trieda položky	GGN

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110304
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Obsah	261454 HB7020-2
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Rezný materiál	HM
Počet kusov	50
Tolerancia	M
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	2

Technický list

Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 350 mm/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7020-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2874 110304