



Plaquita de corte DNMG acabado 50 unidades, HBT130, Tamaño: 150608



Datos de pedido

Número de pedido	GG3963 150608
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,25 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Contenido	250669 HBT130
Recubrimiento	TiCN
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $p_{\max.}$	3,75 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,15 - 0,45 mm/rev,

Hoja de datos

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 mm/min
Aplicación principal	M
Cantidad	50
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3963 150608