



Vorteilspack Fächerschleifscheibe speed ZA flach



Bestelldaten

Bestellnummer	GG5274 120
GTIN	4067263136774
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

- Premium Zirkonkorund (ZA) für maximale Schleifleistung.
- Robustes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe für ideale Abnutzung und Stabilität im Kanteneinsatz.
- Stabiler Glasgewebeteller für optimalen Anpressdruck.
- Universell für Stahl und INOX geeignet.
- Beste Ergebnisse auf schwachen und leistungsstarken Winkelschleifern.

speed - Flache Lamellenanordnung für hohes Zerspanvolumen und hohe Standzeit.

Entspricht 565274.

Verwendung:

Exaktes Anfasen, Kantenbearbeitung und Flächenschliff.

Technische Beschreibung

Formbeschreibung	flach
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Inhalt	100
Scheiben-Ø	115 mm

Datenblatt

Körnung	120
Schleifmittel	Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 115 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG5274-120>