

Garant**Pachet avantajos GARANT Uni Hero burghie din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, 5 bucăți****Date comandă**

Numărul de comandă	GG1256 6,7
GTIN	4067263106562
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Universalitate și economie maximă într-o singură unealtă. **Design robust al sculei și design convex-concav al muchiei de tăiere curbate** pentru o stabilitate optimă a sculei și un comportament de rupere a așchiilor într-o gamă largă de materiale. **Geometrie specială a camerei cipurilor și camere de cip lustruite** pentru evacuarea ideală a cipurilor și fiabilitate maximă a procesului. **Strat TiAlSiN ultra-neted de înaltă performanță** pentru reducerea eficientă a uzurii și formarea marginilor.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descriere tehnică

Toleranță Ø nominal	h7
Număr de dinți Z	2
Lungimea canalului de așchii L_c	34 mm
Ø nominal D_c	6,7 mm
Lungimea totală L	79 mm
Ø cozii D_s	8 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	24 mm
Cuprins	5" buc.
Strat de acoperire	TiAlSiN

Fișă de date

Semistandard	da
Materialul sculei	Carbura
Execuție	4xD
Unghiul la vârf	140 grad
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară	da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere	HPC
Inel colorat	portocaliu
Tip produs	Burghiu elicoidal
USP1	GARANT Uni Hero burghiu din carbura cu coadă cilindrică DIN 6535 HB
USP2	5 bucăți

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo PI	indicat în anumite condiții	190 m/min	N
Aluminiu (cu aşchii scurte)	recomandat	200 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	40 m/min	S
GG(G)	recomandat	130 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Fișă de date

Umiditate minimă	recomandat
Aer	indicat în anumite condiții
Produse potrivite	
No Shop URL available for: GG1256 6,7	