

Garant**TCMT váltólapka, simítás 30 darab, HB7120-1, Méret: 110208****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3540 110208
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Szerszámanyag	Keményfém
Tartalom	260954 HB7120-1
Cserék / élek száma	3
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,5 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,75 mm
Váltólapka ISO kód	TCMT 110208
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 mm/min
Darabszám	30
Típus	HB7120-1

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácsstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3540 110208