


Garant

Inserto TCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 110202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3550 110202
GTIN	4067263096863
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	Con rivestimento
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Profondità di taglio a_p min.	0,15 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Impiego principale	M
Tolleranza	M

Scheda tecnica

Contenuto	260980 HB7130-2
Codice ISO Inserto	TCMT 110202
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p max.	2,75 mm
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3550 110202