


**Voordeelsverpakking VHM-frees, 5 stuks****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2307 20
GTIN	4062406199302
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.**Als nr. 202307.****Technische beschrijving**

Schacht-Ø D _s	20 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schachtvorm	HB
Voeding f _z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,15 mm
Tolerantie nominale Ø	e8
Spiraelhoek	45 graden
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm ²	0,1 mm
Aantal tanden Z	3
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Snijlengte L _c	38 mm

Totale lengte L	104 mm
Snijkant-Ø D _c	20 mm
Hoekfasehoek	90 graden
Inhoud	5
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Inwendige koeling	nee
Producttype	Hoekfreen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	170 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	140 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	100 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	70 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	45 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	40 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	55 m/min	K
Uni	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	geschikt		

Accessoires

VHM-frees Ø e8 DC 20 mm

202307 20