


Garant

Pack promotionnel Plaquettes WNMG pour semi-finition, 30 pièces, HB7020-2



Données de commande

N° commande	GG2485 080408
GTIN	4067263093596
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	130 - 370 mm/min
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Nombre de changements/dents	6
Sommaire	252070 HB7020-2
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,55 mm
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	2,75 mm

Fiche technique

Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Quantité	30
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2485 080408