

Garant

Plaquita de corte TCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 110202



Datos de pedido

Número de pedido	GG2849 110202
GTIN	4067263095729
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	260980 HB7020-2
Radio angular	0,2 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 350 mm/min
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,15 mm
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Número de cambios/cortes	3
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2,75 mm

Código ISO plaquita de corte	TCMT 110202
Asignación fino/desbaste	Acabado
Cantidad	50
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2849 110202