

Garant**CCGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HU7310,
Velikost: 060204****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3806 060204
GTIN	4067263097365
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 060204
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Globina reza $a_{p\max}$	2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	N
Vsebina	260142 HU7310
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Prevleka	neprevlečeni

Podatkovni list

število kosov	50
Toleranca	G
Zvrst	HU7310
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3806 060204