

Garant

Plaquette CNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7010-2, Réf.: 120412



Données de commande

N° commande	GG2410 120412
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	CNMG 120412
Rayon d'angle	1,2 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 440 mm/min
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Type d'outils	HM
Application principale	P
Sommaire	250160 HB7010-2
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,8 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4,25 mm

Fiche technique

Nombre de changements/dents	4
Quantité	50
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2410 120412