



Plaquette TCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 16T304



Données de commande

N° commande	GG2849 16T304
GTIN	4067263095767
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Application principale	P
Sommaire	260986 HB7020-2
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 350 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	4 mm
Code ISO plaquette	TCMT 16T304
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	3
Quantité	50

Fiche technique

Profondeur de coupe a_p min	0,25 mm
Type d'outils	HM
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2849 16T304