

Garant

Plaquette VCGT pour semi-finition 50 pièces, HB7310, Réf.: 110302



Données de commande

N° commande	GG3838 110302
GTIN	4067263098683
Classe d'article	GGN

Description technique

Quantité	50
Code ISO plaquette	VCGT 160408
Type d'outils	HM
Application principale	N
Sommaire	261453 HB7310
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_p \text{ min}$	0,15 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,2 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr

Fiche technique

Profondeur de coupe $a_{p\max}$	1,75 mm
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Tolérance	G
Nuance	HB7310
Condition de coupe	Continue
Brise copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3838 110302