

Garant

Plaquette VBMT pour finition 50 pièces, HB7035-2, Réf.: 160404



Données de commande

N° commande	GG2857 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,4 mm
Sommaire	261152 HB7035-2
Quantité	50
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	VBMT 160404
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 mm/min

Fiche technique

Profondeur de coupe a_p max	2,5 mm
Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2857 160404