

Garant

WNMG váltólapka, közepes megmunkálás, 30 darab HB7010-2, kedvezményes kiszerelésben



Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2484 080412
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	6
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 440 mm/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,55 mm
Fogásmélység $a_{p \max}$	2 mm
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm
Váltólapka ISO kód	WNMG 080412

Tartalom	252072 HB7010-2
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Darabszám	30
Típus	HB7010-2
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2484 080412