

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HB7035-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2442 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 350 mm/min
Inhalt	251144 HB7035-2
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2442 120408
