

Garant

**Płytki skrawające DNMG do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7120-1,
Rozmiar: 150608**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2927 150608
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zawartość	250762 HB7120-1
Zastosowanie główne	M
liczba sztuk	50
Materiał ostrza	HM
tolerancja	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 mm/min
liczba wymian/ostrzy	4
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,

Karta danych

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7120-1
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2927 150608