

Garant**Master Mute Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC..., links****Bestelldaten**

Bestellnummer	265009 08/06
GTIN	4069515024518
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche. Hartmetallverstärkter Schaft.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von $L_{\min}$ möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	5 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Norm	Werksnorm
Schaft-Ø D_s	8 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	10 mm
ISO-Code Halter	A08X SCLCR/L06
Plattengröße	6 mm
Serie	Master Mute
Einstellwinkel κ	95 Grad
Auskraglänge L_1	88 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 54
Gesamtlänge L	128 mm
Einsatzart	links

Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265009-08/06>