



Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3968 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Beschichtung	TiCN
Inhalt	251160 HBT130
Vorschub f	0,15 - 0,45 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Hauptanwendung	M

Datenblatt

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Stückzahl	30
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3968 120404