

Garant

Vorteilspack KNUX Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2936 160410R
GTIN	4067263094517
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p min	0,65 mm
Schnitttiefe a_p max	4 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Inhalt	251036 HB7130-2
Eckenradius	1 mm
Beschichtung	beschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Datenblatt

Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160410R
Stückzahl	30
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2936 160410R