



Sopor te de torneado de apriete corto Master Eco SVJCR 93°, para plaquitas de corte VC.., derecha



Datos de pedido

Número de pedido	261136 16/11
GTIN	4067263122593
Clase de artículo	21U

Descripción

Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Longitud de la cabeza L ₁	35 mm
Tamaño de placa	11 mm
Serie	Master Eco
Anchura de función L ₄	20 mm
Código ISO Soporte	SVJCR/L 1616X11
Longitud total L	85 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269023 1
Tamaño del mango	16 mm

Hoja de datos

Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/261136-16/11>