

Garant

Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2827 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 mm/min
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p\min}$	0,25 mm
Inhalt	260742 HB7010-2
Schnitttiefe $a_{p\max}$	3,25 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm

Datenblatt

Schlucht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2827 09T304