


WNMG wisselplaat ruwe afwerking 50 stuks, HBT020, Maat: 080408

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG3931 080408
GTIN	4067263093763
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijdiepte a_p	1,8 - 6 mm
Coating	TiCN
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 mm/min
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Snij materiaal	HM
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Voeding f	0,2 - 0,6 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P

ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Inhoud	252224 HBT020
Aantal	50
Soort	HBT020
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	PR
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3931 080408