


Garant

Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2957 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_p \text{ min}$	0,25 mm
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_p \text{ max}$	4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Stückzahl	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U

Datenblatt

Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Inhalt	251434 HB7140-2
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2957 160408