



## Plaquette CNMG pour finition 30 pièces, HBT130, Taille: 120404



### Données de commande

N° commande	GG3956 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

### Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Sommaire	250092 HBT130
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	HM
Avance f	0,15 - 0,45 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	TiCN
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 220 mm/min

## Fiche technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Application principale	M
Quantité	30
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MF
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3956 120404