

Garant**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3518 11T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Beschichtung	beschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Inhalt	260361 HB7140-2

Datenblatt

Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3518 11T308