

Garant**CCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HB7035-2, Veľkosť: 09T304****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2803 09T304
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 mm/min
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Počet výmien/rezných hrán	2

Technický list

Uhlový Polomer	0,4 mm
Obsah	260058 HB7035-2
Počet kusov	30
Typ	HB7035-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2803 09T304