



Inserto DNMG per finitura 50 pezzi, HBT130, Dim.: 110404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3963 110404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Rivestimento	TiCN
Avanzamento f	0,15 - 0,45 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Contenuto	250666 HBT130

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero pezzi	50
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3963 110404