

Garant

Plaquita de corte KNUX mecanizado medio 30 unidades, HB7130-2, Tamaño: 160405R



Datos de pedido

Número de pedido	GG2936 160405R
GTIN	4067263094470
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte _{p máx.}	4 mm
Profundidad de corte _{p mín.}	0,35 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v _c aplicación principal	70 - 240 mm/min
Radio angular	0,5 mm
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	M
Contenido	251030 HB7130-2
Material de corte	MD

Hoja de datos

Recubrimiento	con revestimiento
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Cantidad	30
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160405R
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2936 160405R