

Garant

Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 060202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3510 060202
GTIN	4067263096108
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	50
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_p \text{ min.}$	0,15 mm
Contenuto	260140 HB7130-2
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_p \text{ max.}$	2 mm

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3510 060202