

## Scheda tecnica

**Garant**

### Inserto VBGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HU7310, Dim.: 110302



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3827 110302
GTIN	4067263098393
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Rivestimento	non rivestito
Raggio di curvatura	0,2 mm
Codice ISO Inserto	VBGT 110302
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	N
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	1,75 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	350 - 600 mm/min
Contenuto	261222 HU7310
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,15 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Numero pezzi	30
Tolleranza	G

## Scheda tecnica

Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3827 110302