

**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück, HBT130****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2690 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	M
Stückzahl	50
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Inhalt	261186 HBT130
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1 mm

Datenblatt

Sorte	HB130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2690 110304