




## Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG2869 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p\max}$	1,75 mm
Toleranz	M
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110302
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 350 mm/min
Schnitttiefe $a_{p\min}$	0,15 mm

## Datenblatt

Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Inhalt	261364 HB7035-2
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### **Passende Produkte**

No Shop URL available for: GG2869 110302