

Garant

Plaquette DCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 11T304



Données de commande

N° commande	GG3522 11T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	2
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Revêtement	revêtu
Rayon d'angle	0,4 mm
Sommaire	260462 HB7140-2
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Tolérance	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm

Fiche technique

Profondeur de coupe $a_{p\max}$	2,75 mm
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Quantité	30
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3522 11T304