



Plaquette VCMT pour finition 50 pièces, HBT020, Nuance: 160404



Données de commande

N° commande	GG3953 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	261388 HBT020
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Quantité	50
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	VCMT 160404
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,4 - 1,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 330 mm/min

Fiche technique

Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,5 mm
Revêtement	TiCN
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3953 160404