

**Garant**

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück  
HB7020-2**



---

**Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2426 110404
GTIN	4067263092810
Artikelklasse	GGN

---

---

**Technische Beschreibung**

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichen
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_p$ max	2,75 mm
Schnitttiefe $a_p$ min	0,25 mm
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Inhalt	250752 HB7020-2
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	130 - 370 mm/min
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

---

## Datenblatt

Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### **Passende Produkte**

No Shop URL available for: GG2426 110404