

Garant**Plaquette CNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 120412****Données de commande**

N° commande	GG2911 120412
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,8 mm
Tolérance	M
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	4
Application principale	M
Sommaire	250160 HB7140-2
Revêtement	revêtu
Quantité	50

Fiche technique

Rayon d'angle	1,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4.25 mm
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2911 120412