




### Punta elicoidale HSS N (formato convenienza)



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG1365 13
GTIN	4045197911025
Classe articolo	GGN

#### Descrizione

**Esecuzione:**

Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2,4 mm.

Nocciolo normale senza conicità.

Affilatura di precisione dei taglienti.

**Profilo rettificato:**

concentricità radiale elevata e affilatura precisa dei taglienti.

Punte per la produzione in serie.

**Come n. art. 114360.****Raccomandazioni:****Profondità di foratura massima:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

#### Descrizione tecnica

$\emptyset$ Codolo $D_s$	13 mm
Numero taglienti Z	2
Norma	DIN 338
$\emptyset$ Nominale $D_c$	13 mm
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/gir,
Tolleranza $\emptyset$ nominale	h8

## Scheda tecnica

Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$	101 mm
Lunghezza complessiva L	151 mm
Angolo di affilatura	118 grado
Codolo	codolo cilindrico
Contenuto	20
Rivestimento	TiN
Materiale da taglio	HSS
Modello	N
Angolo dell'elica	35-40 grado
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	56 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	50 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	50 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	37 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	31 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	12 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	6 m/min	S
GG(G)	idoneo	31 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	80 m/min	N
Olio	idoneo		

## Scheda tecnica

a umido max.

idoneo

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG1365-13>