



Plaquita de corte DCGT mecanizado medio 50 unidades, HU7310, Tamaño: 070202



Datos de pedido

Número de pedido	GG3817 070202
GTIN	4067263097860
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Material de corte	HM
Código ISO plaqüita de corte	DCGT 070202
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Cantidad	50
Asignación fino/desbaste	Acabado
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Profundidad de corte $a_{p\max}$	1,75 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Radio angular	0,2 mm
Contenido	260449 HU7310

Hoja de datos

Profundidad de corte _p mín.	0,15 mm
Aplicación principal	N
Tolerancia	G
Clase	HU7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3817 070202