

**Formato convenienza Inserto per sgrossatura CNMG 30 pezzi HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3904 160612
GTIN	4067263092797
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	CNMG 160612
Contenuto	250221 HBT020
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	5,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	1,8 - 6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Avanzamento f	0,2 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Raggio di curvatura	1,2 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PR
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3904 160612
