

Garant

Nakrętka mocująca ER High Speed, do obróbki ER: 11



Dane zamówienia

Numer katalogowy	309595 11
GTIN	4069515040624
Klasa artykułu	31Z

Opis

Wykonanie:

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego. Nakrętki powlekane, mniejszy współczynnik tarcia i **większa siła mocowania** oraz większa odporność na zużycie i korozję. **Z sześciokątem** SW 17.

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.

Wyp. dodatkowe:

Klucze mocujące ER nr 309680–309740.

Klucz płaski jednostronny (do rozm. 16), nr 613300 rozm. 25.

wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

Opis techniczny

gwint	M14x0,75
Długość całkowita L	12 mm
Ø zewn. D	19 mm
maks. moment dokręcania	40 Nm

Karta danych

Norma	DIN 6499 D
Rodzaj produktu	Nakrętki mocujące