


**VCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HBT020, Maat: 110304**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3955 110304
GTIN	4067263096047
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,25 mm
Hoekradius	0,4 mm
Aantal	50
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Voeding $f$	0,12 - 0,3 mm/omw,
Coating	TiCN
Inhoud	261472 HBT020
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 280 mm/min
Hoofdtoepassing	P

Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p \max}$	1,75 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Soort	HBT020
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

### Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3955 110304