

**Garant****Fordelspakning SNMG vendeskærsplatte, skrubbearbejdning 30 stk.  
HB7020-2****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | GG2452 120412 |
| GTIN                | 4067263093275 |
| Artikelklasse       | GGN           |

**Teknisk beskrivelse**

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Tilspænding f                            | 0,25 - 0,6 mm/o  |
| ISO-kode, vendeskærsplatte               | SNMG 120412      |
| Skæredybde $a_p$                         | 1,5 - 6 mm       |
| Primær anvendelse                        | P                |
| Indhold                                  | 251326 HB7020-2  |
| Skæremateriale                           | HM               |
| Skæredybde $a_{p\min}$                   | 0,8 mm           |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 110 - 360 mm/min |
| Antal skift/skær                         | 8                |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Sletbearbejdning |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$ | 4,25 mm                       |
| Hjørneradius                    | 1,2 mm                        |
| Antal stk.                      | 30                            |
| Type                            | HB7020-2                      |
| Skærebetingelse                 | let afbrudt                   |
| Spånbryder                      | SG                            |
| Produkttype                     | Vendeskærsplatte til drejning |

### Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2452 120412