



Plaquette SCMT pour semi-finition 30 pièces, HBT020, Taille: 120408



Données de commande

N° commande	GG3942 120408
GTIN	4067263095699
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 mm/min
Application principale	P
Sommaire	260795 HBT020
Nombre de changements/dents	4
Revêtement	TiCN
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaquette	SCMT 120408
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm

Fiche technique

Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Quantité	30
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3942 120408