

Garant**SNMG otočná rezná platnička, hrubovanie 50 kus, HB7130-2, Veľkosť: 150616**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2951 150616
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu $a_{p \max}$	5.25 mm
Obsah	251332 HB7130-2
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	1,05 mm
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 7 mm
Posuv f	0,2 - 0,55 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 150616
Počet výmien/rezných hrán	8
Rezný materiál	HM
Počet kusov	50

Technický list

Uhlový Polomer	1,6 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 mm/min
Typ	HB7130-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	VG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2951 150616