

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2811 060204
GTIN	4067263095163
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Inhalt	260142 HB7020-2
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 350 mm/min
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2811 060204